



TIPS 貼り始めの持ち方

テープを本体下から引き出し、指に貼り付け、先端部に引っかけ、上部にて指で押さえます。

貼るだけで簡単に！

コーキングの (シーリング) マスキングに 最適な、

幅 3mm

ココの
角の隙間
3mm
ピッタリ！

お客様の声から
作りました！

面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを
素早く美しく確実にできるテープホルダーです。

国内マスキングテープ全社対応！
要望の多かった3mmにも対応しました。

GIRIGIRI3

NISAKU
DIY TOOLS JAPAN

マスキングテープホルダー ギリギリ3

3mmに

急速 隔貼




きれいなマスキングで、きれいなコーキング！



テープ
カッター付

コーキングする目地をよく乾燥
させてから本体を壁面(底面)に
押し当てながらマスキングテー
プを貼っていきます。

マスキング後、目地にコーキン
グ材(別売)を塗り、コーキング
ヘラ(別売)で整え、少し乾いた
らマスキングテープを剥がして
作業終了です。



確実に貼り付けた
後、テープを少し
引き出し、本体を
縦に反転させます。



施工面から離し、
テープカッターに
テープを当て、手
前側に手首を返す
ように切断します。

施工面が
確認できる
クリア
ボディ



プリストア
パッケージ
入り

3M
マスキング
テープ
mm
18付

この商品は実用新案登録商品です。

No.1318 ギリギリ3 18mm用

●サイズ 66×112×25mm ●入数 120入(12丁×10)

●パッケージサイズ 100×143×30mm ●JAN 4986956013188

品質表示 ABS樹脂 エラストマ樹脂 マスキングテープ **日本製**

製造・販売 **株式会社 富田刃物**

新潟県燕市小関623-1

TEL (0256) 63-2221

http://www.nisaku.co.jp